



Παγκόσμιος Ηγέτης στο **Ιδανικό** Κλίμα.

Κατάλογος Οικιακών Εφαρμογών 2020



Η Ιστορία της Daikin	2
Γιατί να επιλέξετε Daikin;	3
Daikin - Η απόλυτη άνεση στο σπίτι	4-5
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	6-7
Daikin & Περιβάλλον	8
Πλήρης γκάμα R32 - Το ψυκτικό μέσο του μέλλοντος	9
Online Controller	10
Stand By Me	11
Βασικές Λειτουργίες	12-13

Καθαριστές αέρα

Καθαριστές αέρα με τεχνολογία flash streamer	14-15
MCK55W	16-17
MC55W	18-19

Μονάδες τοίχου με Τεχνολογία Inverter

Ururu Sarara FTXZ-N + RXZ-N	20-23
stylish FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B	24-27
DAIKIN FTXJ-MW/S + RXJ-M/N	28-29
perfera FTXM-N + RXM-N9/N	30-31
comfora FTXP-M(9) + RXP-M	32-33
sensira FTXF-A/B + RXF-A/B	34-35
sensira FTXC-B + RXC-B	36-37

Μονάδες Δαπέδου με Τεχνολογία Inverter

Μονάδα Δαπέδου (FVXM-F / RXM-N9)	38-39
----------------------------------	-------

Πολυδιαιρούμενα συστήματα mult με Τεχνολογία Inverter

MULTI (MXM)	40-41
Συμβατές επιλογές - Options	42

Συνθήκες Μέτρησης

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1) Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες:

εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB / 19°CWB

εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB

μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 7,5m

υψομετρική διαφορά: 0m

2) Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης μετρώνται στις παρακάτω συνθήκες:

εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB

εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB/ 6°CWB

μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 7,5m

υψομετρική διαφορά: 0m

Σημείωση: Για την μετατροπή της απόδοσης από kW σε Btu: 1kW=3413 Btu

Σημείωση: * Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους κεντρικούς διανομείς ή τα κεντρικά γραφεία μας.

Η Ιστορία της Daikin

Το 1924 ο Akira Yamada ιδρύει την εταιρεία «Ozaka Kinzoku Kogyosho Limited Partnership» στην Ιαπωνία, που αργότερα μετονομάζεται σε Daikin.

Η εταιρία εξειδικεύεται σε συστήματα ψύξης και ψύκτες, ενώ δημιουργεί με επιτυχία δικό της ψυκτικό υγρό.

Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση οδήγησε σύντομα σε υψηλά επίπεδα πωλήσεων.

Το 1951 η Daikin είναι η πρώτη εταιρεία που παράγει ολοκληρωμένα συστήματα κλιματισμού. Μετά από 7 χρόνια, το 1958 παρουσιάζει την πρώτη αντλία θερμότητας. Λόγω της αυξημένης ζήτησης στην Ευρώπη εγκαινιάζεται μια μονάδα παραγωγής και συναρμολόγησης στην πόλη Ostend, του Βελγίου.

Ταυτόχρονα, ιδρύεται η Daikin Europe N.V, που αποτελεί την έδρα πωλήσεων και παραγωγής για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Αφρική.

Το 2006 η Daikin Europe N.V ιδρύει την Daikin Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς Α.Ε.

Η Daikin Ελλάς έχει πλέον εδραιωθεί στην ελληνική αγορά κλιματισμού, συστημάτων θέρμανσης και επαγγελματικής ψύξης. Όραμά μας παραμένει η προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων, άριστων υπηρεσιών καθώς και η εξασφάλιση της διαρκούς ικανοποίησης των πελατών μας.



Γιατί να επιλέξετε Daikin;

Η Daikin είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλιματισμό και τη θέρμανση. Η συνεχής καινοτομία σε θέματα **άνεσης, ενεργειακής αποδοτικότητας, συστημάτων ελέγχου και αξιοπιστίας**, μας επιτρέπει να θέτουμε τα πρότυπα ποιότητας για ολόκληρο τον κλάδο.

Άνεση

- ✓ Η Daikin διαθέτει μια **ευρεία γκάμα προϊόντων** και λύσεων για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές
- ✓ Τα μηχανήματα διακρίνονται τόσο για τη **χαμηλή στάθμη θορύβου** όσο και για τη τέλεια ροή του αέρα δημιουργώντας εξαιρετική άνεση στο σπίτι σας

Έλεγχος

- ✓ Η τεχνογνωσία μας κάνει τη ζωή σας ευκολότερη, επιτρέποντας να ελέγχετε το σύστημα σας μέσω εφαρμογών **smartphone app** ή με χειριστήριο φιλικό προς τον χρήστη

Ενεργειακή απόδοση

- ✓ Ως μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρεία επιδίωξή μας είναι να είμαστε μέρος ενός υγιούς οικοσυστήματος
- ✓ Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά **αποδοτικά** όλο το χρόνο.
- ✓ Η **χαμηλή κατανάλωση** ρεύματος των προϊόντων μας αντικατοπτρίζεται στους μειωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

Αξιοπιστία

- ✓ Τα προϊόντα της Daikin φημίζονται για την αξιοπιστία τους. Όλη η γκάμα προϊόντων χαρακτηρίζεται από την **τεχνολογική υπεροχή**

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας μονάδας τοίχου;

Η εγκατάσταση των μονάδων τοίχου είναι απλή και εύκολη. Μπορούν να τοποθετηθούν διακριτικά στον τοίχο χωρίς να «χαλάνε» τη διακόσμηση του χώρου σας. Τα κλιματιστικά Daikin δημιουργούν την απόλυτη άνεση σε όλους τους χώρους, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική και απόδοση με εκπληκτικές τιμές!



Τι είναι η αντλία θερμότητας αέρα-αέρα;

Οι αντλίες θερμότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος κλιματισμού, καθώς μεταφέρουν θερμότητα από το ένα περιβάλλον στο άλλο μέσω του ψυκτικού μέσου. Στη λειτουργία ψύξης, οι αντλίες θερμότητας μεταφέρουν τη θερμότητα από τον εσωτερικό χώρο στον αέρα του περιβάλλοντος, ψύχοντας έτσι τον εσωτερικό χώρο.

Στην αντίστροφη λειτουργία, οι αντλίες θερμότητας αντλούν τη θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος (ακόμα κι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -20 °C) και τη μεταφέρουν στο εσωτερικό για τη θέρμανση του χώρου.

Οι αντλίες θερμότητας της Daikin με τεχνολογία inverter είναι ιδιαίτερα αποδοτικές για όλα τα είδη ψύξης /θέρμανσης εσωτερικού χώρου. Οι αντλίες θερμότητας είναι επίσης μια οικονομική λύση θέρμανσης ενώ ανήκουν στην κατηγορία των συστημάτων παραγωγής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αναφέρεται σε σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία.

Η απόλυτη άνεση στο σπίτι

Γιατί να επιλέξετε κλιματισμό Daikin;

- Η ιδανική λύση για κάθε εφαρμογή. Ευρεία γκάμα **διαθέσιμων προϊόντων**, τόσο στη ψύξη όσο και στη θέρμανση
- **Χαμηλοί λογαριασμοί** χάρη στον υψηλό εποχιακό βαθμό απόδοσης έως A+++ και χαρακτηριστικά όπως ο αισθητήρας κίνησης ή ο 24ώρος χρονοδιακόπτης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
- Έλεγχος μέσω εφαρμογών **smartphone app** ή με χειριστήριο φιλικό προς τον χρήστη
- Τέλεια ατμόσφαιρα: με εξαιρετικά **αθόρυβα μηχανήματα**

Διαθέσιμες εσωτερικές μονάδες:

1. Επίτοιχες μονάδες

Μονάδες υψηλής αισθητικής και απόδοσης σε προσιτές τιμές

2. Μονάδες δαπέδου

Ιδανική εφαρμογή για υπνοδωμάτιο τοποθετείται χαμηλά στον τοίχο ή σε εσοχή

3. Μονάδα οροφής κρυφού τύπου

Η εγκατάσταση της μονάδας γίνεται στην οροφή όπου μόνο οι γρίλιες εξόδου του αέρα είναι ορατές



1. Daikin Emura



reddot award 2014
winner



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



Focus Open 2014
Silver



GOOD
DESIGN



iF DESIGN
AWARD
2015




2. FVXM-F



3. FDXM-F9

Ένα ή περισσότερα δωμάτια; Η επιλογή είναι δική σας

Με την επιλογή της εξωτερικής μονάδας multi, έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε μέχρι και πέντε εσωτερικές μονάδες τοίχου με μόνο μία εξωτερική μονάδα και δημιουργείτε το τέλειο κλίμα στο σπίτι σας. Όλες οι εσωτερικές μονάδες είναι αυτόνομες και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν στο ίδιο δωμάτιο ούτε την ίδια χρονική στιγμή.



R-32 BLUEEVOLUTION

R32- το ψυκτικό μέσο του μέλλοντος

Η Daikin πρωτοπορεί με μια ευρεία γκάμα προϊόντων με υψηλή ενεργειακή απόδοση και ταυτόχρονα χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

- 68% μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με το ψυκτικό μέσο R-410A
- Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση που οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Πλήρης γκάμα με ψυκτικό μέσο R 32



Online Controller Έχετε πάντα τον έλεγχο όπου και αν βρίσκεστε

Ελέγχετε το σπίτι σας από όπου και αν βρίσκεστε με τις διαθέσιμες εφαρμογές (iOS & Android) μέσω τοπικού δικτύου ή διαδικτύου. Μπορεί να συνδεθεί με πολλές εσωτερικές μονάδες.



Η Daikin ανοίγει το δρόμο για τον εποχιακό βαθμό απόδοσης

Η σήμανση που ενθαρρύνει τις έξυπνες αποφάσεις

Η Ευρώπη εφάρμοσε τη χρήση της ετικέτας ενεργειακής σήμανσης για να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν και να παίρνουν αποφάσεις για τις αγορές τους βασιζόμενοι σε ενιαία κριτήρια. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή ενεργειακή σήμανση για τα κλιματιστικά χρονολογείται από το 1992. Το 2013 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα ετικέτα ενεργειακής σήμανσης, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερες επιλογές καθώς εισάγεται ο εποχιακός βαθμός απόδοσης που αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιδόσεις μιας μονάδας κλιματισμού καθ'όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

Η νέα ετικέτα ενεργειακής σήμανσης περιλαμβάνει πολλαπλές κατηγορίες από A+++ έως και D με αντίστοιχο χρωματισμό που κυμαίνεται από σκούρο πράσινο (πιο ενεργειακά αποδοτικό) έως κόκκινο (λιγότερο ενεργειακά αποδοτικό). Η διαθέσιμη πληροφόρηση πάνω στην ετικέτα όχι μόνο περιλαμβάνει τιμές απόδοσης σε ψύξη (SEER) και θέρμανση (SCOP) αλλά και την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και τη στάθμη θορύβου λειτουργίας.



Επεξήγηση της ετικέτας ενεργειακής σήμανσης

Όνομα κατασκευαστή και προϊόντος

Εποχιακός βαθμός απόδοσης για τη ψύξη

Κατηγοροποίηση από A+++ έως D

Φορτίο σχεδιασμού για τη ψύξη

Διαβάθμιση εποχιακής απόδοσης για τη ψύξη (SEER)

Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση κατά τη περίοδο ψύξης συμπεριλαμβανόμενων και των βοηθητικών λειτουργιών

Τιμή ηχητικής ισχύος για την εσωτερική μονάδα

Τιμή ηχητικής ισχύος για την εξωτερική μονάδα

Συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

Εποχιακός βαθμός απόδοσης για τη θέρμανση

Κατηγοροποίηση από A+++ έως D

Φορτίο σχεδιασμού για τη θέρμανση

Διαβάθμιση εποχιακής απόδοσης για τη θέρμανση (SCOP)

Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση κατά την περίοδο θέρμανσης συμπεριλαμβανόμενων και των βοηθητικών λειτουργιών

Για να συμπεριληφθεί ένα ευρώ συνθηκών, 3 κλιματικές ζώνες έχουν χρησιμοποιηθεί: ψυχρή, μέση, θερμή

Μπλε=Ψυχρό κλίμα (προαιρετικό)
Πράσινο=Μέσο κλίμα (υποχρεωτικό)
Πορτοκαλί=Θερμό κλίμα (προαιρετικό)

Τυπώστε μόνοι σας την ενεργειακή ετικέτα του κλιματιστικού σας:
<http://www.daikin-europe.com/energylabel/lot10/>

Εποχιακός βαθμός απόδοσης

Η έξυπνη χρήση ενέργειας



Θερμοκρασία

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΔΟΣΗΣ	ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΔΟΣΗΣ
1 θερμοκρασιακή συνθήκη: 35°C ψύξη 7°C θέρμανση Δεν συμβαίνει συχνά	Πολλές θερμοκρασίες για ψύξη & για θέρμανση, αντιπροσωπεύοντας την πραγματική λειτουργία σε μια πλήρη εποχή



Απόδοση

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΔΟΣΗΣ	ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΔΟΣΗΣ
Δεν αντιπροσωπεύει τη λειτουργία της μονάδας με μερικό φορτίο. Δεν είναι εμφανή τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας inverter	Ενσωματώνει «ολοκληρώνοντας» τη λειτουργία σε μερικό αντί σε πλήρες φορτίο. Είναι εμφανή τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας inverter



Βοηθητικές λειτουργίες

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΔΟΣΗΣ	ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΔΟΣΗΣ
Δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση των βοηθητικών λειτουργιών	Περιλαμβάνει την κατανάλωση όλων των λειτουργιών: • Thermo off • Stand-by • OFF • Αντίσταση ελαίου

Η Ευρωπαϊκή ετικέτα ενεργειακής σήμανσης ανοίγει το δρόμο προς την ενεργειακή απόδοση

Στην προσπάθειά της να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον της πολιτικής 20-20-20, η Ευρώπη θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κλιματιστικά κάτω των 12kW. Η συγκεκριμένη Οδηγία Eco-design όχι μόνο προβλέπει την συστηματική αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, αλλά και έχει επιφέρει αλλαγές στη μέθοδο μέτρησης της απόδοσης, προσεγγίζοντας περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των μηχανημάτων. Η νέα αυτή κλίμακα ενεργειακής απόδοσης προσφέρει μια πιο σαφή εικόνα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες καθόλη τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης ή ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές θερμοκρασίες και συνθήκες φορτίου.

Ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης
δίνει μόνο μια ένδειξη της ενεργειακής
απόδοσης του κλιματιστικού όταν
λειτουργεί στις ονομαστικές συνθήκες.

Ο εποχιακός βαθμός απόδοσης δίνει
μια ένδειξη της ενεργειακής απόδοσης
του κλιματιστικού καθ' όλη τη διάρκεια
της λειτουργίας τόσο στη ψύξη όσο και
στη θέρμανση.



Πρωτοπόρος

στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις μειωμένες εκπομπές

Η Daikin είναι πρωτοπόρος στο σχεδιασμό προηγμένης τεχνολογίας κλιματισμού από τη γέννηση του κλάδου. Με την πάροδο των χρόνων, έχουμε αποκτήσει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς που αφορούν τον κλιματισμό, κυρίως στις τεχνολογίες αντλίας θερμότητας, inverter και ψυκτικών μέσων.

Στην πράξη, είμαστε ο μόνος κατασκευαστής που έχει ο ίδιος αναπτύξει όλες αυτές τις τεχνολογίες. Αυτές τις τεχνολογίες εφαρμόζουμε πλέον ευρύτερα σε ολοκληρωμένες λύσεις απόλυτης άνεσης και βιομηχανικές εφαρμογές με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερες επιβλαβείς εκπομπές.

Η Daikin Europe N.V. ήταν και παραμένει στην πρώτη γραμμή αυτής της τάσης προς την ευρύτερη εφαρμογή και ενσωμάτωση, όπως αντανακλάται στους τέσσερις πυλώνες των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων: θέρμανση, κλιματισμός, εφαρμοσμένα συστήματα και επαγγελματική ψύξη.

Σχεδιάζοντας για το μέλλον

Όλα τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το περιβάλλον: η χρησιμοποίηση των ασφαλέστερων υλικών και η ασφαλής διαχείριση κρίσιμων στοιχείων, όπως τα ψυκτικά μέσα έχει ενσωματωθεί στα συστήματα και τις διαδικασίες μας.

Η σωστή ανάκτηση ή ανακύκλωση όλων των εξαρτημάτων στο τέλος της ζωής τους έχει σχεδιαστεί από την αρχή. Επιπλέον, η Daikin ασχολείται συνεχώς με την αναζήτηση ολοένα και πιο ασφαλών ψυκτικών μέσων. Όλα αυτά τα χρόνια φροντίσαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για την πραγματική εποχιακή ενεργειακή απόδοση των προϊόντων μας. Η καθιέρωση της εποχιακής απόδοσης εξασφαλίζει καλύτερη κατανόηση της ενεργειακής χρήσης όλων των συστημάτων κλιματισμού. Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε τον εξοπλισμό μας με στόχο να επιτύχουμε κορυφαίους βαθμούς SEER και SCOP, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας.

Η Daikin έχει απόλυτη επίγνωση της ευθύνης της για το περιβάλλον και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην παροχή των πλέον αποδοτικών και ασφαλέστερων προϊόντων για την κάλυψη αναγκών ψύξης και θέρμανσης κατοικιών, επιχειρήσεων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σήμερα και στο μέλλον.



Γιατί να επιλέξετε το ψυκτικό μέσο R32

Η Daikin είναι γνωστή για την πρωτοπορία στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Η δέσμευση της Daikin όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε στην ανάπτυξη συστημάτων κλιματισμού που βελτιώνουν τα επίπεδα άνεσης ενώ έχουν μικρή επίδραση στο περιβάλλον. Βασικοί παράγοντες είναι η χρήση του ψυκτικού μέσου το οποίο διαθέτει χαμηλό Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη(GWP), η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο της επόμενης γενιάς με 68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη από το ψυκτικό μέσο R410A. Το ψυκτικό μέσο R32 πετυχαίνει υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, τόσο σε μερικό φορτίο όσο και σε συνθήκες πλήρους φορτίου. Το R32 δεν είναι μείγμα και επομένως ανακυκλώνεται εύκολα.

Πλήρης γκάμα με χρήση ψυκτικού μέσου **R-32**

BLUEvolution

Τύπος	Μοντέλο	Ονοματολογία	20	25	35	42	50	60	71
Μονάδες Τοίχου	Ururu Sarara Ολοκληρωμένη λύση κλιματισμού με κορυφαίες αποδόσεις σε ψύξη & θέρμανση	FTXZ-N 		A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		
	Stylish Άνεση, ποιότητα αέρα & κορυφαία αισθητική σε μικρές διαστάσεις	FTXA-AW/BS/ BT/BB 	A+++ A+++	A+++ A+++	A+++ A+++	A++ A+++	A++ A+++		
	Daikin Emura Η αισθητική στα καλύτερά της, προσφέροντας άνεση και απόδοση	FTXJ-MW/S 	A+++ A++	A+++ A++	A++ A++		A++ A+		
	Perfera Υψηλές αποδόσεις & υγιεινό περιβάλλον	FTXM-N 	A+++ A+++	A+++ A+++	A+++ A+++	A++ A++	A++ A++	A++ A+	A++ A+
	Comfora Επιδόσεις & Άνεση	FTXP-M(9) 	A++ A++	A++ A++	A++ A++		A++ A+	A++ A+	A++ A+
	Sensira Διακριτική σχεδίαση & Χαμηλή κατανάλωση	FTXF-B/A 	A++ A+	A++ A+	A++ A+		A++ A+	A++ A+	A A
Μονάδα Δαπέδου	Sensira Σχέση ποιότητας τιμής	FTXC-B 	A++ A+	A++ A+	A++ A+		A++ A+	A++ A+	A A
	Δαπέδου Μονάδα δαπέδου για βέλτιστη απόδοση στη θέρμανση με 2πλή έξοδο αέρα	FVXM-F 		A++ A+	A++ A+		A++ A+		

Πάντα σε έλεγχο, όπου κι αν βρίσκεστε



If this, then that (Εάν συμβεί αυτό τότε να γίνει εκείνο)

Προγραμματίστε την μονάδα σας να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητά σας. Δυνατότητα διασύνδεσης και με άλλες συσκευές μέσω της πλατφόρμας IFTTT, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε στοιχεία του νοικοκυριού σας από απόσταση. Για παράδειγμα: Αν φύγετε από το σπίτι να κλείνει αυτόματα η θέρμανση.

IFTTT: Ορίστε τα σενάρια

Η πλατφόρμα IFTTT είναι μια λύση που συνδέει συμβατό εξοπλισμό και υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών (έξυπνοι μετρητές, φωτιστικά, θερμοστάτες, κ.α) με τρόπο που να εξυπηρετεί τις συνήθειες σας.


Στην εφαρμογή IFTTT, 2 είδη ενεργειών μπορούν να οριστούν:

- > DO (Κάνε): απλά εκτελεί μια ενέργεια (π.χ.: ανοίξε/κλείσε)
- > IFTTT If This Then That (Εάν συμβεί αυτό τότε να γίνει εκείνο): επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση μιας ενέργειας όταν εκπληρωθεί κάποιο κριτήριο.

Παράδειγμα

IF (Εάν) φύγεις από ένα χώρο, **THEN** (Τότε) να σβήσει η θέρμανση.

Το έναυσμα είναι η αποχώρηση από την τοποθεσία η οποία καθορίζεται από το smartphone του χρήστη. Εάν φύγεις από ένα μέρος, όπως για παράδειγμα το σπίτι σου, η θέρμανση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.




Εύχρηστη και διαδραστική εφαρμογή

Έλεγχος



Έλεγχος λειτουργίας, θερμοκρασίας, ποιότητας αέρα, ταχύτητας ανεμιστήρα και κατεύθυνσης ροής αέρα.

Προγραμματισμός



Προγραμματισμός της λειτουργίας του κλιματιστικού ανάφορικά με την ζητούμενη θερμοκρασία, και την ταχύτητα του ανεμιστήρα

Παρακολούθηση



Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης του κλιματιστικού.

Αναγνώριση



Αναγνώριση των δωματίων στην κατοικία σας.

Ιδανικό κλίμα ασφάλειας

Με την εγκατάσταση του νέου κλιματιστικού σας DAIKIN και το πρόγραμμα υποστήριξης Stand By Me, μπορείτε να είστε σίγουροι πως απολαμβάνετε την καλύτερη άνεση, ενεργειακή αποδοτικότητα, χρηστικότητα και τεχνική υποστήριξη της αγοράς.



Δυνατότητα επέκταση εγγύησης

Το πρώτο όφελος του **Stand By Me** είναι η δυνατότητα επέκταση εγγύησης:

- ✓ ενεργοποιείται με την καταχώριση της εγκατάστασης από τον συνεργάτη DAIKIN και επιβεβαίωση των στοιχείων από τον τελικό χρήστη



Άμεση ανταπόκριση από τους συνεργάτες DAIKIN

Οι συνεργάτες της DAIKIN ενημερώνονται αυτόματα για την ανάγκη συντήρησης σε εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα μέσω της διεύθυνσης **standbyme.daikin.gr**

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε:

- ✓ γρήγορη και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη
- ✓ διαχείριση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, όπως εγγραφα και αρχεία παρακολούθησης και συντήρησης
- ✓ άμεση πρόσβαση σε σωστή πληροφόρηση η οποία συνεισφέρει στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη




Περαιτέρω επέκταση εγγύησης μέχρι 10 έτη

Με ένα μικρό αντίτιμο, ο πελάτης μπορεί να επεκτείνει την διάρκεια της εγγύησης. Έτσι μέσω του **Stand By Me**:

- ✓ κάθε ελαττωματικό εξάρτημα αντικαθίσταται άμεσα
- ✓ αποφεύγονται δυσάρεστες και αναπάντεχες χρεώσεις
- ✓ εξασφαλίζεται η μακροζωία και η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης
- ✓ διασφαλίζεται η υποστήριξη από τεχνικά καταρτισμένους συνεργάτες DAIKIN

Οι προτεινόμενοι συνεργάτες DAIKIN χρησιμοποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα ανταλλακτικά DAIKIN και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για επίλυση όλων των πιθανών προβλημάτων.

Επιβεβαιώστε
την καταχώριση
της μονάδας σας:
standbyme.daikin.gr



Split



Λειτουργίες Εξοικονόμησης		Οικονομική λειτουργία
		Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών
		Αισθητήρας κίνησης 3 περιοχών
		Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία Standby
		Νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας
		Μόνο ανεμιστήρας
		Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
Άνεση		Πρόγραμμα ευχάριστης ατμόσφαιρας
		Ισχυρή λειτουργία
		Αυτόματη εναλλαγή ψύξης / θέρμανσης
		Αθόρυβο (εως και 19dbA)
		Αθόρυβη λειτουργία εσωτ. μονάδας
		Λειτουργία άνετου ύπνου
		Αθόρυβη λειτουργία εξωτ. μονάδας
Ροή Αέρα		Εξπλυνος θερμοκρασιακός Αισθητήρας
		3-D Τρισδιάστατη ροή αέρα
		Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων
		Αυτόματη οριζόντια κίνηση πτερυγίων
		Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
		Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα
		Υγρανση URURU
Ρύθμιση Υγρασίας		Αφύγρανση SARARA
		Πρόγραμμα Αφύγρανσης
		Flash streamer
Καθαρισμός Αέρα		Ασημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων παραγόντων
		Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη
		Φίλτρο κατεχίνης
		Φίλτρο αέρα
Χειριστήρια & Χρονοδιακόπτες		Δυνατότητα σύνδεσης με Online Controller
		Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος
		24ώρος χρονοδιακόπτης
		Τηλεχειριστήριο υπερέυθρων
		Δυνατότητα Ενσύρματου χειριστηρίου
Λοιπές Λειτουργίες		Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου
		Αυτόματη επανεκκίνηση
		Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
		Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μονάδων
		Δυνατότητα σύνδεσης με VRV



Καθαρός αέρας

Γιατί η DAIKIN νοιάζεται

- Καθαρός αέρας χάρη στην ενεργή εκκένωση ιόντων πλάσματος και την τεχνολογία flash streamer
- Φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης για την κατακράτηση λεπτών σωματιδίων σκόνης
- Ισχυρή αναρρόφηση και αθόρυβη λειτουργία
- Νέος κομψός και συμπαγής σχεδιασμός

1. Η μοναδική διπλή μέθοδος καθαρισμού της DAIKIN

Εξωτερικά: Ενεργή εκκένωση ιόντων πλάσματος

Χρησιμοποιεί φόρτιση πλάσματος για την απελευθέρωση ιόντων στον αέρα, τα οποία προσκολλώνται στους ρυπαντές για να σχηματίσουν δραστικά στοιχεία με ισχυρή οξειδωτική δράση όπως η ρίζα υδροξυλίου OH. Αυτές οι ρίζες προσκολλώνται σε μύκητες και αλλεργιογόνα και αποσυνθέτουν τις πρωτεΐνες στον αέρα μέσω οξείδωσης.

> Μηχανισμός απομείωσης από ενεργά ιόντα πλάσματος

Συγκέντρωση: 25.000 ιόντα / cm^3 *

Τα ιόντα πλάσματος της Daikin έχουν αποδειχθεί ασφαλή σχετικά με επιδράσεις στο δέρμα, τα μάτια και τα αναπνευστικά όργανα. Οργανισμός δοκιμών: Life Science Laboratories, Ltd. Όνομα της δοκιμής: δοκιμή τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων. Αριθμός δοκιμής: 12-II A2-0401 Μηχανισμός μείωσης μέσω ενεργών ιόντων πλάσματος.

Εσωτερικά: Ο Streamer αποσυνθέτει επικίνδυνους ρυπαντές

Η τεχνολογία Streamer, ένας τύπος εκκένωσης πλάσματος, αποσυνθέτει επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Η ισχύς αποσύνθεσης είναι συγκρίσιμη με τη θερμική ενέργεια 100.000 ° C. *

> Μηχανισμός αποσύνθεσης της τεχνολογίας Flash Streamer



Η συσκευή Streamer εκπέμπει ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας.

Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται και συμπλέκονται με τα μόρια αζώτου και οξυγόνου στον αέρα για να σχηματίσουν τέσσερα είδη στοιχείων.

Αυτά τα στοιχεία παρέχουν ισχύ αποσύνθεσης.

Note:

*1 Ο αριθμός των ιόντων ανά 1 cm^3 αέρα που εμψυάται στην ατμόσφαιρα, μετράται κοντά στην έξοδο αέρα κατά τη λειτουργία με μέγιστη ροή αέρα. Συνθήκες δοκιμής: θερμοκρασία 25 ° C, υγρασία 50%.

*2 Σύγκριση αποδόμησης μέσω οξείδωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα γίνει υψηλή.

*3 (Μείωση αερίων) Οργανισμός δοκιμών: Life Science Research Laboratory. Μέθοδος δοκιμής: Μετά τη λειτουργία ενός κινητήρα βενζίνης για 10 λεπτά (όταν η συγκέντρωση σωματιδίων έφθασε τα 60mg/m³), λειτουργήσει ο καθαριστής αέρας για 80 λεπτά για να απορροφήσει τη ρύπανση που εκπέμπεται από τον κινητήρα. Αυτός ο καθαριστής αέρα λειτουργεί για 24 ώρες σε κλειστό χώρο των 200 λίτρων και μετράται η επίδραση στην αποσύνθεση των αερίων. Αποτελέσματα δοκιμής: Σε σύγκριση με δοκιμή χωρίς ακτινοβολία Streamer, οι αεριοί ρυπαντές μειώθηκαν κατά 63% σε 9 ώρες. Αριθμός δοκιμής: LSRL-83023-702.

*4 Τοποθετείται ο καθαριστής αέρα και ένα συστατικό οσμής (ακεταλδεΐδη), σε ένα κουτί όγκου 21 m³ και λειτουργούμε τον καθαριστή αέρα. Εξέταση της συγκέντρωσης του προϊόντος (CO₂) που προκαλείται από την αποσύνθεση της ακεταλδεΐδης από τον Streamer (αξιολόγηση από τη Daikin).

Τρία βήματα για την αποσύνθεση επιβλαβών ουσιών.

1 Ισχυρή αναρρόφηση

Αναρρόφηση αέρα από μια ευρεία περιοχή από 3 κατευθύνσεις.



2 Αποτελεσματική κατακράτηση ρυπαντών

Συγκρατεί αποτελεσματικά τη σκόνη και τους ρύπους με ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA.




3 Αποσύνθεση

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία Streamer της Daikin για την αποσύνθεση, μέσω οξείδωσης, επιβλαβών ουσιών που έχουν κατακρατηθεί στο φίλτρο.*³



Το Σύμβολο του Streamer αποτελείται από τρία C



CLASH (Απορρόφηση): Το φίλτρο συλλογής σκόνης απορροφά τις ουσίες με τα επιβλαβή αέρια και η τεχνολογία Streamer αποσυνθέτει τα αέρια μέσω οξείδωσης.*³

CYCLE (Ανάκτηση): Το αποσμητικό φίλτρο απορροφά και αποσυνθέτει τις οσμές. Χάρη στην συνεχή αναζωογόνηση της απορροφητικής του ικανότητας, διατηρείται και η αποσμητική του ισχύς. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε το αποσμητικό φίλτρο.*⁴

CLEAN (Αποσύνθεση): Αφαιρεί τα βακτήρια από το φίλτρο συλλογής σκόνης.*⁵, το φίλτρο ύγρανσης.*⁶ και τον δίσκο ύγρανσης.*⁷.

2. Φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης για τη σύλληψη λεπτών σωματιδίων σκόνης.

Απομακρύνει το 99% των σωματιδίων με μέγεθος μεταξύ 0,1 μm και 2,5 μm .*⁸


Το φίλτρο συλλέγει αποτελεσματικά τη σκόνη ηλεκτροστατικά. Δεν είναι επιρρεπές σε φράξιμο, σε αντίθεση με μη ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA που συλλέγουν σωματίδια μόνο από την λεπτότητα του πλέγματος.

Ως εκ τούτου, μεγαλύτερη ποσότητα αέρα μπορεί να περνά μέσω του φίλτρου.

Το φίλτρο μπορεί να καθαρίσει μεγαλύτερη ποσότητα αέρα!

Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA


- Απομακρύνει το 99,97% των λεπτών σωματιδίων 0,3 μm
- Οι ίδιες οι ίνες του φίλτρου φορτίζονται ηλεκτροστατικά και συλλέγουν αποτελεσματικά τα σωματίδια.
- Δεν φράζει εύκολα, ελαχιστοποιώντας την απώλεια πίεσης.




ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Μη Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA

- Επειδή αιχμαλωτίζει τα σωματίδια μόνο λόγω της πυκνότητας του πλέγματος των ινών, είναι απαραίτητο να είναι το πλέγμα λεπτότερο, καθιστώντας το εύκολο να φράξει και να προκαλέσει υψηλή απώλεια πίεσης.



3. Συμπαγής, αποτελεσματικός και αθόρυβος χάρη στη νέα, καινοτόμο σχεδίαση



*⁵ Οργανισμός δοκιμών: Japan Food Research Laboratories. Αριθμός δοκιμής: 15044988001-0201. Μέθοδος δοκιμής: Δοκιμαστικό τεμάχιο εμβολιασμένο με υγρό βακτηρίων τοποθετήθηκε στην ανάντη πλευρά ενός φίλτρου συλλογής σκόνης σε έναν καθαριστή αέρα και τέθηκε σε λειτουργία σε χώρο 25 m³. Μετρήθηκε ο αριθμός των ζωντανών βακτηρίων μετά από πέντε ώρες. Αποτέλεσμα δοκιμής: Μείωση σε βαθμό μεγαλύτερο του 99% σε πέντε ώρες.

*⁶ (Αφαίρεση βακτηρίων από το φίλτρο υγρασίας) Επιδρά σε αντικείμενα που συλλαμβάνονται από το φίλτρο υγρασίας. Οργανισμός δοκιμών: Japan Food Research Laboratories. Αριθμός δοκιμής: 15044989001-0101. Μέθοδος δοκιμής: Τοποθετείται δοκιμαστικό τεμάχιο που εμβολιάστηκε με υγρό βακτηρίων στην ανάντη πλευρά ενός φίλτρου ύγρανσης σε έναν καθαριστή αέρα και τίθεται σε λειτουργία σε χώρο 25 m³. Μετρήθηκε ο αριθμός των ζωντανών βακτηρίων μετά από πέντε ώρες. Αντικείμενο μελέτης: φίλτρο ύγρανσης. Αποτέλεσμα δοκιμής: Μείωση σε βαθμό μεγαλύτερο του 99% σε πέντε ώρες.

*⁷ (Μείωση των βακτηρίων στο δίσκο υγρασίας) Οργανισμός δοκιμών: Ιαπωνικά Εργαστήρια Ερευνών Τροφίμων. Αριθμός δοκιμής: 15044985004-0101. Μέθοδος δοκιμής: Δοκιμή αξιολόγησης της απόδοσης βάσει εθελοντικού προτύπου του Ιαπωνικού Συνδέσμου Κατασκευαστών Ηλεκτρικών Ειδών (HD-133). Αντικείμενο δοκιμής: Μούχλα και βακτήρια σε υφαντικό νερό. Αποτέλεσμα δοκιμής: Μειώθηκε κατά περισσότερο από 99% σε 24 ώρες.

*⁸ Μέθοδος δοκιμής: Japan Electrical Manufacturers' Association Standard JEM1467. Κριτήριο: Αφαίρεση του 99% λεπτόκοκκων σωματιδίων από 0,1 έως 2,5 μm σε κλειστό χώρο 32m³ μέσα σε 90 λεπτά.


Αποτελεσματικός καθαρισμός & ύγρανση



MCK55W

- Ύγρανση και καθαρισμός αέρα σε ένα
- Καθαρός αέρας χάρη στην ενεργή εκκένωση ιόντων πλάσματος και την τεχνολογία flash streamer
- Φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης για την κατακράτηση λεπτών σωματιδίων σκόνης
- Ισχυρή αναρρόφηση και αθόρυβη λειτουργία
- Νέος κομψός και συμπαγής σχεδιασμός

Μοναδική κατακόρυφη δομή



MCK55W

ΥΓΡΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Δυναμικότητα σε λειτουργία TURBO

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ		ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ
Μόνο καθαρισμός αέρα	Ύγρανση + Καθαρισμός αέρα	500 ml/h
Παροχή αέρα 5.5 m ³ /min.	330 m ³ /hour	
Κατάλληλη επιφάνεια δωματίου		Κατάλληλη επιφάνεια δωματίου
~41 m ²		~23 m ²

Ενδέχεται να χρειαστεί να αντικαταστήσετε μέρος τα οποία συνήθως δεν απαιτούν αντικατάσταση λόγω ακραίων συνθηκών περιβάλλοντος λειτουργίας.

* Υπολογισμός με τη μέθοδο δοκιμής που βασίζεται στο πρότυπο JEM1467 της Ένωσης Κατασκευαστών Ηλεκτρικών Ειδών της Ιαπωνίας.

Ισχυρή λειτουργία ύγρανσης για την προστασία σας από την ξηρή ατμόσφαιρα

ΟΦΕΛΗ

- Προστατεύει το δέρμα, τον λαιμό και τα ρουθούνια από την ξηρότητα.
- Προστατεύει από ιούς διατηρώντας την υγρασία του δωματίου στα κατάλληλα επίπεδα.
- Ένδειξη υγρασίας δωματίου.
- Εξαλείφει τα βακτήρια στο φίλτρο ύγρανσης.
- Μειώνει τα βακτήρια στο νερό που χρησιμοποιείται για την ύγρανση.



Τριπλός αισθητήρας για άμεση ανίχνευση της ρύπανσης του αέρα

Εξοπλισμένος με αισθητήρα σκόνης υψηλής ευαισθησίας που διακρίνει μικρά σωματίδια όπως PM_{2.5} και μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης και αντιδρά ανάλογα. Τριπλή ανίχνευση σκόνης, μικροσωματιδίων PM_{2.5} και οσμών.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο			MCK55W							
										
Χρώμα			Λευκό							
Λειτουργία			Καθαρισμός αέρα				Ύγρανση & Καθαρισμός αέρα			
Κατάλληλη επιφάνεια δωματίου	Καθαρισμός αέρα	m²	41				-			
	Ύγρανση & Καθαρισμός αέρα		41				23			
Τροφοδοσία ισχύος			1~/220-240/220-230V/50/60Hz							
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			Αθόρυβο	X	M	Turbo	Αθόρυβο	X	M	Turbo
Παροχή αέρα	m³/min.		0.9	2.0	3.2	5.5	1.7	2.4	3.2	5.5
Κατανάλωση	W		7	10	17	56	11	14	19	58
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)		19	29	39	53	25	33	39	53
Ύγρανση	ml/h		-	-	-	-	200	240	300	500
Διαστάσεις	mm		Y 700 (718 με ρόδες) x Π 270 x B 270							
Βάρος	kg		9.5 (Χωρίς νερό)							
Μέθοδος κατακράτησης σκόνης			Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA							
Μέθοδος ύγρανσης			Μέσω εξάτμισης							
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού			2.7l							
Αναλώσιμα αξεσουάρ	Φίλτρα αντικατάστασης	Κατακρά- τησης σκόνης	KAFR080B4 (1 φύλλο) Αγορά νέων φίλτρων απαιτείται μετά από 10 χρόνια							
		Ύγρανσης	KNME080A4							

Λειτουργίες

Ύγρανση
Αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας
Ενδεικτικές λυχνίες μικροσωματιδίων και οσμών
Εκκένωση Streamer
Εκκένωση ιόντων πλάσματος
Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA
Αναγεννώμενο αποσμητικό φίλτρο
Λειτουργία ύγρανσης
Οικονομική λειτουργία
Αυτόματη λειτουργία ανεμιστήρα
Λειτουργία εναντία στην γύρη
Ισχυρή λειτουργία
Κλειδωμα για παιδιά
Ρύθμιση φωτεινότητας
Αυτόματη επανεκκίνηση
Σταθεροποιητής

Αποτελεσματικότητα,
μοντέρνα σχεδίαση
και μικρό αποτύπωμα



MC55W

- Καθαρός αέρας χάρη στην ενεργή εκκένωση ιόντων πλάσματος και την τεχνολογία flash streamer
- Φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης για την κατακράτηση λεπτών σωματιδίων σκόνης
- Ισχυρή αναρρόφηση και αθόρυβη λειτουργία
- Νέος μοντέρνος και συμπαγής σχεδιασμός

MC55W

ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Δυναμικότητα σε λειτουργία TURBO

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ

Παροχή αέρα

5.5 m³/min. 330 m³/hour

Κατάλληλη επιφάνεια δωματίου

~41 m²*

* Υπολογισμός με τη μέθοδο δοκιμής που βασίζεται στο πρότυπο JEM1467 της Ένωσης Κατασκευαστών Ηλεκτρικών Ειδών της Ιαπωνίας.

Συμπαγής, αποτελεσματικός και αθόρυβος

χάρη στη νέα, καινοτόμο κατασκευή

Αισθητήρες τριπλής ανίχνευσης

για άμεση ανίχνευση του μολυσμένου αέρα

Εξοπλισμένο με αισθητήρα σκόνης υψηλής ευαισθησίας που διακρίνει μικρά σωματίδια όπως PM_{2.5} και μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης και αντιδρά ανάλογα. Τριπλή ανίχνευση σκόνης, PM_{2.5} και οσμών.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

				MC55W			
Μοντέλο							
Χρώμα				Λευκό			
Λειτουργία				Καθαρισμός αέρα			
Κατάλληλη επιφάνεια δωματίου	Καθαρισμός αέρα	m ²		41			
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220-240/220-230V/50/60Hz			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				Αθόρυβο	X	M	Turbo
Παροχή αέρα	m ³ /min.			1.1	2.0	3.2	5.5
Κατανάλωση	W			8	10	15	37
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)			19	29	39	53
Διαστάσεις	mm			Y500 x Π270 x B270			
Βάρος	kg			6.8			
Μέθοδος κατακράτησης σκόνης				Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA			
Αναλώσιμα αξεσουάρ	Φίλτρα αντικατάστασης	Κατακράτησης σκόνης		KAFR080B4 (1 φύλλο) (Αγορά νέων φίλτρων απαιτείται μετά από 10 χρόνια)			

Λειτουργίες

Ενδεικτικές λυχνίες μικροσωματιδίων PM _{2.5} /σκόνης
Εκκένωση Streamer
Εκκένωση ιόντων πλάσματος
Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA
Αναγεννώμενο αποσμητικό φίλτρο
Οικονομική λειτουργία
Αυτόματη λειτουργία ανεμιστήρα
Λειτουργία εναντία στην γύρη
Ισχυρή λειτουργία
Κλείδωμα για παιδιά
Ρύθμιση φωτεινότητας
Αυτόματη επανεκκίνηση
Σταθεροποιητής

Το κλιματιστικό στα καλύτερα του



Γιατί να επιλέξετε Ururu Sarara;

- Η πρώτη αντλία θερμότητας αέρα-αέρα στην Ευρωπαϊκή αγορά με ψυκτικό μέσο R32. **BLUEEVOLUTION**
- Χαμηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ψυκτικού μέσου με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP)
- **Ηγετική θέση στην αγορά όσον αφορά τον εποχιακό βαθμό απόδοσης**
- Προηγμένες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί για να δημιουργήσουν το τέλειο κλίμα στο χώρο σας ελέγχοντας όχι μόνο την θερμοκρασία δωματίου, αλλά και την **ποιότητα του αέρα** και την **υγρασία**

Οφέλη

- › Ο πολύ υψηλός βαθμός εποχιακής απόδοσης (A+++ σε ψύξη και θέρμανση) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος
- › Τέλεια ατμόσφαιρα χάρη στις 5 τεχνολογίες επεξεργασίας του αέρα και στον αισθητήρα κίνησης 3 περιοχών
- › Άριστη κατανομή της ροής του αέρα που δροσίζει το χώρο γρήγορα και αποτελεσματικά
- › Το Ururu Sarara απέσπασε το βραβείο Red Dot design award το 2013
- › Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αέρα
- › Νέο χειριστήριο: φιλικό προς το χρήστη με φωτιζόμενα πλήκτρα και πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας
- › Εύκολη εγκατάσταση
- › Ευρύ φάσμα λειτουργίας, από -20°C έως +43°C
- › Online Controller: έχετε τον έλεγχο όπου και εάν βρίσκεστε



5 τεχνολογίες επεξεργασίας του αέρα

Τέλεια ατμόσφαιρα στο σπίτι σας

- › Ψύξη & Θέρμανση
- › Αερισμός
- › Υγρανση Ururu
- › Αφύγρανση Sarara
- › Καθαρισμός του αέρα

Χαμηλά επίπεδα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος

- › Εποχιακός βαθμός απόδοσης στη ψύξη (SEER) και στη θέρμανσης (SCOP) μέχρι A+++
- › R32 ένα ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) **R-32 BLUEEVOLUTION**

Τέλεια άνεση χάρη στον αισθητήρα κίνησης 3 περιοχών

- › Ο αισθητήρας κίνησης κατευθύνει τον αέρα σε σημείο του χώρου όπου δεν ανιχνεύει ανθρώπινη παρουσία.
- › Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία στο χώρο η μονάδα λειτουργεί στο πρόγραμμα εξοικονόμησης και τελικά απενεργοποιείται.





reddot
design award
winner 2013

Γιατί να επιλέξετε Ururu Sarara;


Η μονάδα Ururu Sarara της Daikin αναγάγει τον κλιματισμό σε άλλο επίπεδο. Οι πέντε τεχνολογίες επεξεργασίας του αέρα σας προσφέρουν την τέλεια άνεση στο χώρο σας.

Όλη η γκάμα του Ururu Sarara διαθέτει τον εποχιακό βαθμό απόδοσης SEER + SCOP A+++ χάρη στον ενεργειακά αποδοτικό συμπιεστή και στον εναλλάκτη θερμότητας.

Το Ururu Sarara απέσπασε το βραβείο Red Dot design award το 2013 χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία καθώς και για το σχεδιασμό του.

A+++

R-32



5 τεχνολογίες επεξεργασίας του αέρα


1. Το Ururu Sarara μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση με κορυφαίες αποδόσεις
2. Το χειμώνα η λειτουργία Ururu αναπληρώνει την υγρασία στον αέρα χαρίζοντας μια αίσθηση άνεσης υποκαθιστώντας έτσι την ανάγκη για επιπλέον θέρμανση
3. Το καλοκαίρι η λειτουργία Sarara αφαιρεί την υπερβολική υγρασία, διατηρώντας παράλληλα μια ομοιόμορφη θερμοκρασία, και δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον ψύξη
4. Ο αερισμός του χώρου μπορεί να γίνει ακόμα και με τα παράθυρα κλειστά
5. Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός αέρα χάρη στην τεχνολογία Flash Streamer και το αυτο καθαριζόμενο φίλτρο



Η τεχνολογία flash streamer δεν προορίζεται για χρήση σε ιατρικούς σκοπούς



Μοναδικός συνδυασμός
ύγρανσης, αφύγρανσης,
αερισμού, φιλτραρίσματος,
ψύξης και θέρμανσης
σε ένα σύστημα



Ururu Sarara / Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας με Inverter

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πρώτη μονάδα στην Ευρωπαϊκή αγορά που χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R32
- Σύστημα ύγρανσης URURU: διατηρεί την υγρασία σε άνετα επίπεδα δίχως ξεχωριστή παροχή νερού
- Σύστημα αφύγρανσης SARARA: διατηρεί το εσωτερικό περιβάλλον άνετο και καθαρό απομακρύνοντας την υγρασία από τον αέρα χωρίς να ελαττώνει τη θερμοκρασία
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός αερισμός: ανανεώνει τον αέρα του χώρου μέσα σε 2 ώρες. Ο προσαγόμενος νωπός αέρας προψύχεται ή προθερμαίνεται
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός αέρα: βελτιώνει την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους χάρη στην τεχνολογία Flash Streamer της Daikin και το αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
- Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Για ταχεία ψύξη ή θέρμανση μπορείτε να επιλέξετε την ισχυρή λειτουργία

- Η λειτουργία Comfort εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα
- Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας: Το κουμπί "Silent" (Αθόρυβη λειτουργία) του τηλεχειριστηρίου μειώνει την ηχητική στάθμη λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας κατά 3dB
- Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη το οποίο απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια και αποσυνθέτει τις οσμές.
- Η Τρισδιάστατη ροή αέρα συνδυάζει την αυτόματη οριζόντια και κάθετη κίνηση των πτερυγίων για αποτελεσματικότερη διανομή του αέρα ακόμα και σε μεγάλους χώρους



Η τεχνολογία flash streamer δεν προορίζεται για χρήση σε ιατρικούς σκοπούς



reddot design award
honourable mention 2013



Ανακαλύψτε περισσότερα



BLUEvolution

R-32

Εσωτερική μονάδα			FTXZ	25N	35N	50N
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		9.54	9.00	8.60
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	92	136	203
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	3.50	4.50	5.60
		SCOP		5.90	5.73	5.50
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	831	1,100	1,427
Διαστάσεις	ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος		mm	295x798x372		
Βάρος			kg	15		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	54	57	60
	Θέρμανση		dBA	56	57	59
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Y/M/X/Aθέρ.	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Θέρμανση	Y/M/X/Aθέρ.	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Εξωτερική μονάδα			RXZ	25N	35N	50N
Διαστάσεις	ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος		mm	693x795x300		
Βάρος			kg	50		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59	61	63
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59	61	64
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46	48	49
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	46	48	50
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~43		
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB	-20~18		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32 /675 / 1.34		
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6,35		
	Αέριο		mm	9.5		
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	10		
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	8		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50 Hz		

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Νέοι χρωματισμοί



Stylish

Καινοτομία και βραβευμένη σχεδίαση

NEO ΧΡΩΜΑ - ΜΑΥΡΟ



Άσπρο FTXA-AW



Ασημένιο FTXA-BS



Μαύρο FTXA-BB



Όψη ξύλου FTXA-BT

Διαθέσιμο σε 4 χρωματισμούς

- › Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε **4 χρωματισμούς** (άσπρο, ασημένιο, μαύρο και με όψη ξύλου)
- › Οι **καμπύλες γωνίες** δημιουργούν ένα διακριτικό σχέδιο εξοικονόμησης χώρου
- › Οι **λεπτές διαστάσεις** το καθιστούν την πιο συμπαγή μονάδα υψηλής αισθητικής στην αγορά
- › Η απλότητα του πανέλου επιτρέπει τη μεταβολή της υφής και του χρώματος καθιστώντας το ιδανική επιλογή για κάθε εσωτερική διακόσμηση
- › Βραβευμένη σχεδίαση: Η κομψότητά του επιβραβεύτηκε με τα βραβεία Reddot και Good Design ενώ απέσπασε και την τιμητική μνεία iF για την καινοτόμο εμφάνιση και τις λειτουργικές του δυνατότητες





reddot award 2018
winner




GOOD DESIGN
AWARD 2017


Το φαινόμενο Coanda

Το φαινόμενο Coanda βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα, διασφαλίζοντας άνεση και τη δημιουργία του ιδανικού κλίματος. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες περσίδες, η εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.



Το φαινόμενο Coanda δημιουργεί δύο διαφορετικά μοτίβα ροής αέρα ανάλογα με το αν βρισκόμαστε σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης. Σε λειτουργία ψύξης η ροή αέρα εφάπτεται της οροφής, ενώ σε λειτουργία θέρμανσης επιτυγχάνεται κατακόρυφη ροή αέρα για αποφυγή ανεπιθύμητων ρευμάτων αέρα και μεγαλύτερη άνεση.






Ο έξυπνος θερμοκρασιακός αισθητήρας μετρά τη θερμοκρασία στην επιφάνεια ενός δωματίου, διαιρώντας τον χώρο σε ένα πλέγμα με 64 διαφορετικά τετράγωνα.

Έξυπνος θερμοκρασιακός αισθητήρας

Η σειρά Stylish χρησιμοποιεί έναν **έξυπνο θερμοκρασιακό αισθητήρα** για την ανίχνευση της θερμοκρασιακής κατανομής στην επιφάνεια ενός δωματίου προκειμένου να δημιουργήσει ένα άνετο περιβάλλον.


Αφού προσδιοριστεί η κατανομή της θερμοκρασίας στον χώρο, ο αέρας διανέμεται αρχικά ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον χώρο και εν συνεχεία η μονάδα εφαρμόζει ένα μοτίβο ροής αέρα που κατευθύνει θερμό ή δροσερό αέρα σε περιοχές που τον χρειάζονται.



Η περιορισμένη διασπορά του ήχου και η μείωση του θορύβου οφείλονται στον ειδικά σχεδιασμένο ανεμιστήρα.

Αθόρυβη λειτουργία

Η σειρά Stylish χρησιμοποιεί έναν **ειδικά σχεδιασμένο ανεμιστήρα** για τη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε χαμηλή στάθμη θορύβου. Για να επιτύχει υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, η Daikin σχεδίασε έναν ανεμιστήρα που λειτουργεί ιδανικά μέσα στην πραγματικά συμπαγή εσωτερική μονάδα Stylish. Συνδυαστικά οι καινοτομίες του ανεμιστήρα και του εναλλάκτη θερμότητας επιτυγχάνουν κορυφαία ενεργειακή απόδοση σε ηχητικά επίπεδα πρακτικά αθόρυβα.



Daikin Online Controller

Μπορείτε να χειριστείτε το κλιματιστικό σας Stylish χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Απλά συνδεθείτε στο Wi-Fi, κατεβάστε την εφαρμογή Daikin online controller και ξεκινήστε να δημιουργείτε το ιδανικό κλίμα.

Τα οφέλη σας

- › Αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες για τον έλεγχο της ατμόσφαιρας στον χώρο σας
- › Διαχειριστείτε τη θερμοκρασία, την λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), τον καθαρισμό του αέρα και τον ανεμιστήρα με το διαδραστικό θερμοστάτη
- › Δημιουργήστε χρονοπρογράμματα βασισμένα στις ανάγκες σας
- › Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης
- › Συμβατότητα με την εφαρμογή If This Then That (IFTTT)



Η καινοτομία συναντά
την δημιουργικότητα


Stylish / Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας με Inverter

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενεργειακά αποδοτικές μονάδες ενεργειακής κλάσης έως A+++ τόσο στην ψύξη όσο και στην θέρμανση
- Έξυπνος θερμοκρασιακός αισθητήρας: η ροή του αέρα προσαρμόζεται όταν εντοπίζονται θερμοκρασιακές διαφορές στον χώρο
- Ιδανικός συνδυασμός κομψού σχεδιασμού και τεχνολογικής αρτιότητας σε 3 μοντέρνους χρωματισμούς: ματ κρυσταλλικό λευκό, ασημί/ανθρακί και μαύρο ξύλο
- Ιδανική θερμοκρασιακή κατανομή χάρη στο φαινόμενο Coanda.
- Η αθόρυβη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας εξασφαλίζει τη μείωση της στάθμης θορύβου κατά 3dBA
- Αποτελεσματικός έλεγχος υγρασίας. Το νέο Stylish χρησιμοποιεί εξελιγμένες ρυθμίσεις ελέγχου του ανεμιστήρα και του συμπιεστή προκειμένου να επιτευχθεί η ιδανική ισορροπία θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο
- Βέλτιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα με χρήση της τεχνολογίας Flash Streamer της Daikin. Αποτελεσματική απομάκρυνση σωματιδίων και αλλεργιογόνων παραγόντων σε συνδυασμό με εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών με σκοπό την παροχή υγιεινού εσωτερικού αέρα
- Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός μπορεί να ρυθμιστεί για έναρξη λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση (4 προγράμματα/ημέρα, 28 προγράμματα/εβδομάδα)
- Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια με την αποφυγή υπερβολικής ψύξης ή θέρμανσης κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Βραβευμένη σχεδίαση με συμπαγή σχεδιασμό. Με βάθος μόλις 189mm το νέο Stylish αποτελεί την πιο λεπτή μονάδα στην κατηγορία «Design»
- Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τσίτανο με επικάλυψη απατίτη το οποίο απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια και αποσυνθέτει τις οσμές
- Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller (Παρέχεται εργοστασιακά)



Ο έξυπνος θερμοκρασιακός αισθητήρας μετράει την θερμοκρασία της επιφάνειας ενός δωματίου χωρίζοντάς την σε 64 τομείς



Ο επανασχεδιασμένος ανεμιστήρας βελτιστοποιεί την διασπορά του ήχου και οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του θορύβου

Η τεχνολογία flash streamer δεν προορίζεται για χρήση σε ιατρικούς σκοπούς



reddot award 2018
winner



GOOD
DESIGN



Ανακαλύψτε περισσότερα



BLUEevolution

R-32

Εσωτερική μονάδα			FTXA	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/5.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/6.50
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++			A++	
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
		SEER		8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	80	101	137	196	239
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++			A++	
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
		SCOP		5.15	5.15	5.15	4.60	4.60
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	653	666	680	1,150	1,217
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++				
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.75	1.87	2.00	2.15	
		SCOP		6.26		6.28	5.93	5.84
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	392	418	446	508	515
Διαστάσεις	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος		mm	295x798x189				
Βάρος			kg	12				
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	57		60		
	Θέρμανση		dBA	57		60		
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Θέρμανση	Υ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24

Εξωτερική μονάδα			RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Διαστάσεις	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος		mm	550x765x285			734x870x373	
Βάρος			kg	32			50	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59		61	62	
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59		61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	46		49	48	
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	47			48	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~46				
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB	-15~18				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP//Πλήρωση		kg	R-32 / 675 / 0.76			R-32 / 675 / 1.10	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35				
	Αέριο		mm	9.5			12.7	
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20			30	
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15			20	
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz				

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Daikin Emura / Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας με Inverter

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενεργειακά αποδοτικές μονάδες ενεργειακής κλάσης έως A+++
- Ενεργειακή εξοικονόμηση κατά τη διάρκεια της αναμονής λειτουργίας: μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από 10W σε 2W
- Ιδανικός συνδυασμός κομψού σχεδιασμού και τεχνολογικής αρτιότητας: μοντέρνο χρώμα σε ματ κρυσταλλικό λευκό ή ασήμι/ανθρακί συνδυάζεται με οποιαδήποτε εσωτερική διακόσμηση
- Αποφυγή ρευμάτων ζεστού ή κρύου αέρα απευθείας στο ανθρώπινο σώμα χάρη στο έξυπνο μάτι 2 περιοχών
- Η αθόρυβη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας εξασφαλίζει τη μείωση της στάθμης θορύβου κατά 3dBA
- Μοναδικός σχεδιασμός. Σχεδιασμένο στην Ευρώπη για την Ευρώπη
- Η χρήση του αισθητήρα κίνησης εξασφαλίζει ενεργειακή εξοικονόμηση σε δωμάτια χωρίς ανθρώπινη παρουσία: όταν το δωμάτιο είναι άδειο για περισσότερο από 20 λεπτά η μονάδα λειτουργεί στο πρόγραμμα εξοικονόμησης και επανέρχεται σε κανονική λειτουργία όταν κάποιο άτομο εισέλθει στο δωμάτιο
- Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός μπορεί να ρυθμιστεί για έναρξη λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση (4 προγράμματα/ημέρα, 28 προγράμματα/εβδομάδα)
- Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια με την αποφυγή υπερβολικής ψύξης ή θέρμανσης κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας πλήρους ισχύος για ταχύτατη ψύξη ή θέρμανση: μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας πλήρους ισχύος η μονάδα επιστρέφει στις προηγούμενες λειτουργίες
- Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη το οποίο απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια και αποσυνθέτει τις οσμές.
- Ασημένιο φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων παραγόντων
- Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller (Παρέχεται εργοστασιακά)





reddot award 2014
winner



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



Focus Open 2014
Silver



GOOD
DESIGN



DESIGN
AWARD
2015



Ανακαλύψτε περισσότερα



BLUEEVOLUTION

R-32

Εσωτερική μονάδα			FTXJ	20MW/S	25MW/S	35MW/S	50MW/S
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.30/2.80	0.90/2.40/3.30	0.90/3.50/4.10	1.40/4.80/5.50
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.50/4.30	0.90/3.20/4.70	0.90/4.00/5.10	1.10/5.80/7.00
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++		A++	
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.30	2.40	3.50	4.80
		SEER		8.73	8.64	7.19	7.02
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	92	97	170	239
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A++		A+	
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.10	2.70	3.00	4.60
		SCOP		4.61	4.60		4.28
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	638	822	913	1,505
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A++		A+++	
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.07	1.40	1.53	2.49
		SCOP		5.00	5.21	5.32	5.77
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	300	376	403	604
Διαστάσεις	ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	303x998x212				
Βάρος		kg	12				
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA	54		59		60
	Θέρμανση	dBA	56		59		60
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/M/X/Αθρό.	dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	
	Θέρμανση	Υ/M/X/Αθρό.	dBA	40/34/28/19		45/37/29/20	

Εξωτερική μονάδα			RXJ	20M	25M	35M	50N
Διαστάσεις		ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	550x765x285			734x870x373
Βάρος			kg	34			50
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	61		63	
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	62		63	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή / Χαμηλή	dBA	46/43		48/45	
	Θέρμανση	Υψηλή / Χαμηλή	dBA	47/44		48/45	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ~Μεγ.	°CDB	-10~46			
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ~Μεγ.	°CWB	-15~18			
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP//Πλήρωση		kg	R-32 / 675 / 0,72			R-32 / 675 / 1.15
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35			
	Αέριο		mm	9.5			12.7
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20			30
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15			20
Τροφοδοσία Ισχύος				1 ~ / 220-240V / 50 Hz			

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Βέλτιστη απόδοση
και υγιεινό περιβάλλον
χάρη στην τεχνολογία
flash streamer

Perfera / Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας με Inverter

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλέγοντας ένα προϊόν με R-32, μειώνεται η επίδραση στο περιβάλλον κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγούμαστε άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην υψηλή του ενεργειακή αποδοτικότητα
- Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER και SCOP έως A+++
- Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας με στάθμη ηχητικής πίεσης έως και 19db
- Μοντέρνος διακριτικός σχεδιασμός εσωτερικής μονάδας με απαλές καμπύλες και υψηλής ποιότητας ματ φινιρίσμα, ιδανικό για κάθε εσωτερική διακόσμηση
- Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών που παρέχει άνεση και εξοικονόμηση: ο αέρας κατευθύνεται προς τον χώρο όπου δεν ανιχνεύθηκε κανένα άτομο για αποφυγή ανεπιθύμητων ρευμάτων ενώ όταν το δωμάτιο είναι χωρίς παρουσία για περισσότερο από 20 λεπτά, η μονάδα λειτουργεί στο πρόγραμμα εξοικονόμησης και επανέρχεται σε κανονική λειτουργία όταν κά' ποιο άτομο εισέλθει στο δωμάτιο.
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός αέρα. Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους χάρη στην τεχνολογία Flash Streamer της Daikin.

- Σχεδιασμένο στην Ευρώπη για την Ευρώπη
- Ασύρματο χειριστήριο με υψηλής ποιότητας ματ φινιρίσμα για τέλειο συνδυασμό με την εσωτερική μονάδα
- Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη το οποίο απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια και αποσυνθέτει τις οσμές.
- Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller (Παρέχεται εργοστασιακά)



Η τεχνολογία flash streamer δεν προορίζεται για χρήση σε ιατρικούς σκοπούς



BLUEEVOLUTION

R-32

Εσωτερική μονάδα			FTXM	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη	kW		1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/6.00	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/8.50
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη	kW		1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/7.70	1.70/7.00/8.00	2.30/8.20/10.20
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++			A++			
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.90	6.90
		SEER		8.65			7.85	7.41	6.90	6.11
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	81	101	138	187	236	304	390
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++			A++		A+	A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.30	2.40	2.50	4.00	4.60	4.80	6.20
		SCOP		5.10			4.71		4.30	3.81
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.276
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++			A++		A+	A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.24	1.29	1.35	2.15	2.48	2.58	3.34
		SCOP		6.19	6.25	6.18	6.15	6.02	5.51	5.74
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	280	294	305	490	576	656	814
Διαστάσεις	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm		294x811x272				300x1040x295		
Βάρος		kg		10				14.5		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA		57	57	58	60	58	60	32
	Θέρμανση	dBA		54			60	58	59	61
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Χ/Αθόρ.	dBA	41/25/19	41/25/19	45/29/19	45/30/21	44/37/27	46/37/30	47/38/32
	Θέρμανση	Υ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/36/31	45/36/33	46/37/34

Εξωτερική μονάδα			RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Διαστάσεις		ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	550x765x285			734/870/373			735x870x320
Βάρος			kg	32			50			56
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59	58	61	62		63	67
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59		61	62		63	67
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	46		49		48		47
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	47		49	48	49		48
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~50						-10~46
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB	-20~24						-15~18
Ψυκτικό μέσο		Τύπος/GWP//Πλήρωση	kg	R-32 / 675 / 0.76			R-32 / 675 / 1.10	R-32 / 675 / 1.15		
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35						
	Αέριο		mm	9.5			12.7			15.9
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20						30
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15						20
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz						

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Αποδοτική κατανομή
του αέρα και
της θερμοκρασίας

Comfora / Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας με Inverter

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER & SCOP έως A++
- Επιλέγοντας ένα προϊόν με R-32, μειώνεται η επίδραση στο περιβάλλον κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγούμαστε άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην υψηλή του ενεργειακή αποδοτικότητα
- Εξοικονομεί ενέργεια κατά τη λειτουργία "stand by"
- Η λειτουργία ECONO μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος
- Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Η τρισδιάστατη ροή αέρα συνδυάζει την αυτόματη οριζόντια και κάθετη κίνηση των πτερυγών για αποτελεσματικότερη διανομή του αέρα ακόμα και σε μεγάλους χώρους
- Ασημένιο φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων παραγόντων
- Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη το οποίο απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια και αποσυνθέτει τις οσμές.
- Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας: Το κουμπί "Silent" (Αθόρυβη λειτουργία) του τηλεχειριστηρίου μειώνει την ηχητική στάθμη λειτουργίας της εσωτερικής και/ή της εξωτερικής μονάδας κατά 3dBA
- Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller (Προαιρετικό)





Ανακαλύψτε περισσότερα



BLUEvolution

R-32

Εσωτερική μονάδα			FTXP	20M(9)	25M(9)	35M(9)	50M	60M	71M
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++					
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.79	6.92	6.62	7.30	6.82	6.20
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	103	126	186	240	308	401
		Ενεργειακή κλάση		A++			A+		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
		SCOP		4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	662	728	845	1,463	1,640	2,166
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+ ++					
		Ισχύς Σχεδιασμού		1.18	1.29	1.51	2.48	2.58	3.34
		SCOP		5.65	5.63	5.79	5.70	2.20	5.57
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	293	321	366	609	695	839
Διαστάσεις	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος		mm	286x770x225			295x990x263		
Βάρος			kg	9			14		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dB(A)	55		58	59	60	62
	Θέρμανση		dB(A)	55		58	61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dB(A)	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/19	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dB(A)	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33

Εξωτερική μονάδα			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Διαστάσεις	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος		mm	550x658x275			734x870x373		
Βάρος			kg	26		28	46	50	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dB(A)	60		62	61	63	66
	Θέρμανση	Ονομαστική	dB(A)	61		62	61	63	65
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dB(A)	46		48	47	49	52
	Θέρμανση	Υψηλή	dB(A)	47		48	49		52
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~46					
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB	-15~18					
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/675/0.55		R-32/675/0.70	R-32/675/0.90	R-32/675/1.15	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35					
	Αέριο		mm	9.5			12.7		
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	15			30		
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	12			20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1 ~ / 220-240V / 50 Hz					

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Sensira / Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας με Inverter

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER έως A++
- Επιλέγοντας ένα προϊόν με R-32, μειώνεται η επίδραση στο περιβάλλον κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγούμαστε άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην υψηλή του ενεργειακή αποδοτικότητα
- Εξοικονομεί ενέργεια κατά τη λειτουργία "stand by"
- Η λειτουργία ECONO μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος
- Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Η λειτουργία Comfort εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα
- Για ταχεία ψύξη ή θέρμανση μπορείτε να επιλέξετε την ισχυρή λειτουργία
- Με στάθμη θορύβου μέχρι και 21dBA το νέο FTXF λειτουργεί σχεδόν απαρατήρητο διασφαλίζοντας έναν άνετο ύπνο
- 24ώρος χρονοπρογραμματισμός μπορεί να ρυθμιστεί για έναρξη λειτουργίας σε ψύξη ή θέρμανση
- Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller (Προαιρετικό)





BLUEEVOLUTION

R-32

Εσωτερική μονάδα			FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A	
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3	
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0	
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++				A		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	7.10	
		SEER		6.15	6.22	6.21	6.21	6.15	5.15	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	114	141	197	282	342	483	
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+				A		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20	
		SCOP		4.10	4.06				3.81	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	751	827	965	1,584	1,655	2,278	
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A++		A+++				
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.18	1.29	1.51	2.48	2.58	3.54	
		SCOP		4.99	5.02	5.10	5.15	5.17	5.12	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	331	360	414	673	699	913	
Διαστάσεις	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος		mm	286x770x225				295x990x263		
Βάρος			kg	8,5		9		13.5		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	55		58		59	60	62
	Θέρμανση		dBA	55		58		61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34	
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33	

Εξωτερική μονάδα			RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Διαστάσεις	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος		mm	550x658x275				734x870x373	
Βάρος			kg	26		28	46	50	50
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60		62	61	63	66
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	61		62	61	63	65
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46		48	47	49	52
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	47		48	49		52
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~46					
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB	-15~18					
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/675/0.55		R-32/675/0.70	R-32/675/0.90		R-32/675/1.15
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35					
	Αέριο		mm	9.5				12.7	
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	15				30	
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	12				20	
Τροφοδοσία Ισχύος				1 ~ / 220-240V / 50 Hz					

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

Ιδανική ατμόσφαιρα Αθόρυβα και Οικονομικά



Sensira / Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας με Inverter

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER έως A++
- Η λειτουργία ECO+ διασφαλίζει βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση εκπληρώνοντας παράλληλα τις βασικές ανθρώπινες συνθήκες άνεσης
- Εξοικονομεί ενέργεια κατά τη λειτουργία «stand by»
- Επιλέγοντας ένα προϊόν με R-32, μειώνεται η επίδραση στο περιβάλλον κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγούμαστε άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην υψηλή του ενεργειακή αποδοτικότητα
- Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller (Προαιρετικό)
- Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια με την αποφυγή υπερβολικής ψύξης ή θέρμανσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας πλήρους ισχύος για ταχύτατη ψύξη ή θέρμανση: μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας πλήρους ισχύος η μονάδα επιστρέφει στις προηγούμενες λειτουργίες.
- Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη το οποίο απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια και αποσυνθέτει τις οσμές.
- Φίλτρο κατεχίνης η οποία εξάγεται από το πράσινο τσάι και απενεργοποιεί τους συλληφθέντες ρυπαντές και τις δυσάρεστες οσμές.





BLUEevolution

R-32

Εσωτερική μονάδα			FTXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.00/3.00	1.30/2.56/3.00	1.30/3.50/4.00	1.37/5.10/6.20	1.80/6.23/7.00	2.30/7.10/7.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.50/4.00	1.30/2.84/4.00	1.30/4.00/4.80	1.36/5.62/6.60	1.48/6.40/8.00	2.30/8.00/9.00
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++					A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.08	2.57	3.44	5.08	6.21	6.96
		SEER		6.89	6.84	6.87	6.45	6.40	5.30
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	106	132	175	276	340	459
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+					A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.87	2.23	2.24	3.90	4.10	6.35
		SCOP		4.40	4.45	4.28	4.42	4.42	3.81
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	594	700	732	1,236	1,354	2,334
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++					A++
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.01	2.05	2.06	4.46	5.53	5.84
		SCOP		5.78	5.81	5.69	5.32	5.38	4.60
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	487	495	507	1,175	1,439	1,777
Διαστάσεις		Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	288x785x250				297x1010x288	
Βάρος		kg	9.00		9.50		13.00		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dB(A)	54		55		57	
	Θέρμανση		dB(A)	54		55		57	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dB(A)	38/33/26/20		39/34/26/21		45/39/33/29	
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dB(A)	38/33/26/20		39/34/26/21		45/39/33/29	

Εξωτερική μονάδα			RXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
Διαστάσεις		Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Βάρος			kg	24		26	39		45
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dB(A)	58		60	65	66	69
	Θέρμανση	Ονομαστική	dB(A)	58		60	65	66	69
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dB(A)	45		46	51	54	
	Θέρμανση	Υψηλή	dB(A)	45		46	51	54	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	10~46			-15~18		-10~46
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB						
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/675/0.55		R-32/675/0.75	R-32/675/1.00	R-32/675/1.10	R-32/675/1.15
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35					
	Αέριο		mm	9.5			12.7		
	Μήκος σωληνώσεων		m	20			30		
	Υψομετρική διαφορά		m	15			20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50 Hz					

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

Ευχάριστη ροή 2 κατευθύνσεων,
ιδανική για την θέρμανση



Μονάδα δαπέδου /Αντλία θερμότητας με Inverter


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή σε εσοχή
- Ιδανικό για εγκατάσταση κάτω από παράθυρο
- Η λειτουργία ECONO μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος
- Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Για ταχεία ψύξη ή θέρμανση μπορείτε να επιλέξετε την ισχυρή λειτουργία
- Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας: Το κουμπί "Silent" (Αθόρυβη λειτουργία) του τηλεχειριστηρίου μειώνει την ηχητική στάθμη λειτουργίας της εσωτερικής και/ή της εξωτερικής μονάδας κατά 3dBA
- Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τσιτάνιο με επικάλυψη απατίτη το οποίο απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια και αποσυνθέτει τις οσμές.
- Με τη δυνατότητα κατακόρυφης κίνησης, τα πτερύγια κινούνται αυτόματα πάνω-κάτω για αποτελεσματική διανομή του αέρα σε όλο το χώρο
- Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης: επιτρέπει τον προγραμματισμό της μονάδας σε εβδομαδιαία βάση





Ανακαλύψτε περισσότερα




BLUEvolution

R-32

Εσωτερική μονάδα			FVXM	25F	35F	50F
Απόδοση ψύξης		Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη	kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.6
Απόδοση θέρμανσης		Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη	kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.4/5.8/8.1
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		7.20	6.43	5.89
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	120	190	297
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.40	2.90	4.20
		SCOP		4.56	4.00	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	737	1,015	1,471
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++		A++
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.29	1.56	2.27
		SCOP		5.81	5.44	4.96
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	311	402	641
Διαστάσεις		ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	600x700x210		
Βάρος			kg	14		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	52		57
	Θέρμανση		dBA	52		60
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32

Εξωτερική μονάδα			RXM	25N9	35N9	50N9
Διαστάσεις		ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	550x765x285		
Βάρος			kg	34		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59	61	62
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59	61	62
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	46	49	48
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	47	49	49
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~46		
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB	-15~18		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32 / 675 / 0.76	R-32 / 675 / 0.76	R-32 / 675 / 1.15
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35		
	Αέριο		mm	9.5		
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20		
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50 Hz		

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα των Πολυδιδαιρούμενων συστημάτων MULTI της Daikin

Μεγιστοποιήστε την προσωπική σας άνεση

Ένα πολυδιδαιρούμενο σύστημα Daikin MULTI προσφέρει ευρείες δυνατότητες δημιουργίας ενός άνετου, γεμάτου θαλπωρή περιβάλλοντος. Αποτελεί ιδανική λύση που εξαλείφει περιορισμούς χωροταξικούς, οπτικής όχλησης, θορύβου αριθμού και μεγέθους δωματίων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όντας παράλληλα οικονομικά ελκυστική.

Ένα απόλυτα ευέλικτο σύστημα, πάντα επεκτάσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Επωφεληθείτε επιλέγοντας την λύση ενός πολυδιδαιρούμενου συστήματος MULTI:

- > **Έως και 5 εσωτερικές μονάδες** συνδέονται σε μία και μοναδική εξωτερική μονάδα
- > Κάθε μια από τις εσωτερικές μονάδες μπορεί να **ρυθμίζεται ξεχωριστά**
- > Δυνατότητα επιλογής από μια **ευρεία γκάμα** συμβατών εσωτερικών μονάδων όλων των τύπων (τοίχου, δαπέδου ή οροφής)
- > Δυνατότητα χρήσης εσωτερικών μονάδων χαμηλής ισχύος **σχεδιασμένων ειδικά για μικρούς χώρους** οι οποίες συνδέονται μόνο με συστήματα MULTI
- > Σχεδιάζετε την τοποθέτηση **επιπλέον εσωτερικών μονάδων μελλοντικά**; Επιλέξτε τώρα μια εξωτερική μονάδα μεγαλύτερης δυναμικότητας και απλά τοποθετήστε τις εσωτερικές μετά

Λιγότερος απαιτούμενος χώρος, λιγότερη οπτική όχληση, λιγότερος θόρυβος

- > **Εξοικονομήστε χώρο**: Μειώστε δραστικά τον απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση μονάδων εξωτερικά του κτιρίου
- > **Λιγότερη ορατότητα**: Απολαύστε την όμορφη ατμόσφαιρα στην βεράντα σας καθώς έχετε να αποφασίσετε που θα τοποθετήσετε μια μόνο μονάδα.
- > **Λιγότερος θόρυβος**: Μόνο μία μονάδα σε λειτουργία είναι πολύ πιο αθόρυβη από δύο ή περισσότερες μονάδες

Ευκολότερη εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και μικρότερες απαιτήσεις συντήρησης

- > Όλες οι σωληνώσεις ξεκινούν από ένα σημείο
- > Ευελιξία στην εγκατάσταση χάρη στο μεγάλο μήκος σωληνώσεων
- > Ευκολότερη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, οικονομικότερη και ασφαλέστερη
- > Μειωμένη κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής
- > Ανάγκη συντήρησης για μια μόνο εξωτερική μονάδα



Ανακαλύψτε το εργαλείο επιλογής
MULTI (για επαγγελματίες)



Συστήματα MULTI R-32/ Συνδεόμενες εσωτερικές μονάδες

BLUEvolution

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	Μονάδες Τοίχου																Κρυφού τύπου οροφής												Δαπέδου			Κασσέτα κυκλικής ροής			Επίπεδη Κασέτα οροφής 60x60			Οροφής			Κρυφού τύπου δαπέδου							
	FTXA-AW/BS/BT/BB					FTXM-N						FTXJ-MW/S				FTXP-M(9)			FDXM-F9				FBA-A9				FVXM-F			FCAG-B			FFA-A9			FHA-A9			FNA-A9									
	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60					
2MXM40M	●	●	●			●	●	●					●	●	●		●	●	●	●	●						●	●																				
2MXM50M9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●																		
3MXM40N	●	●	●			●	●	●					●	●	●		●	●	●		●	●		●				●	●								●					●	●					
3MXM52N	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●		●	●		●	●				●	●	●	●			
3MXM68N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM68N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM80N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* : Η σειρά FTXP-M9 για συνδεσιμότητα με multi 3 εξόδων θα είναι διαθέσιμη από Νοέμβριο

Εξωτερική μονάδα				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM80N	4MXM68N	5MXM90N
Διαστάσεις				Ύψος/Πλάτος/Βάθος				mm			
Βάρος				kg				734x868x320			
Εύρος λειτουργίας				Ψύξη				Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ. °CDB			
				Θέρμανση				Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ. °CWB			
Ψυκτικό μέσο				Τύπος/GWP/Πλήρωση				kg			
				R-32/ 675/0.88				R-32/ 675/1.15			
Συνδέσεις σωληνώσεων				Υγρό / Αέριο / Αποχ.				mm			
				Μήκος σωληνώσεων				Μεγ. ¹ m			
				Υψομετρική διαφορά				Μεγ. ² m			
Τροφοδοσία Ισχύος				7.5				1~ / 220-240V / 50 Hz			

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη 1(για όλα τα εσωτ./για μία εσωτ.) 2(μεταξύ εσωτ. μον.)

BLUEvolution

		R-32						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ		FTXZ-N	FTXA-AW/ BS/BT/BB	FTXJ-MW/S	FTXM-N	FTXP-M(9)	FTXC-B	FTXF-B/A
Απομακρυσμένος έλεγχος	BRP069B*	BRP069B42	Παρέχεται εργοστασιακά	Παρέχεται εργοστασιακά	Παρέχεται εργοστασιακά	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B45
	Daikin online controller Μετατροπείς WIFI για έλεγχο μέσω smartphone							
Μεμονωμένα συστήματα ελέγχου	BRC073A1 Ενσύρματο τηλεχειριστήριο (απαιτείται καλώδιο για ενσύρματο τηλεχειριστήριο)		•	•	•	•		•
	BRCW901A03 Καλώδιο προέκτασης για ενσύρματο τηλεχειριστήριο (3 μέτρα)		•	•	•	•		•
	BRCW901A08 Καλώδιο προέκτασης για ενσύρματο τηλεχειριστήριο (8 μέτρα)		•	•	•	•		•
Κεντρικά συστήματα ελέγχου	DCC601A51 Κεντρικό ελεγκτή με σύνδεση cloud χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα KRP928 *	•	•	•	•	•		
	DCS302CA51 Κεντρικό τηλεχειριστήριο	•	•	•	•	•		
	DCS301BA51 Ενοποιημένος έλεγχος ON / OFF	•	•	•	•	•		
	DST301BA51 Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	•	•	•	•	•		
	DCM601A5A Έξυπνος κεντρικός διαχειριστής αφής	•	•	•	•	•		•
Συστήματα διαχείρισης κτιρίων	EKMBDXA Διασύνδεση Modbus	•	•	•	•	•		•
	RTD-RA Πύλη Modbus	•	•	•	•	•		•
	KLIC-DD Διασύνδεση KNX	•	•	•	•	•		•
Προσαρμογείς	KRP413AB15 Προσαρμογέας για την καλωδίωση κανονικά ανοικτής επαφής / κανονικά ανοικτής επαφής παλμού (ρολόι και άλλες συσκευές αγοράζονται τοπικά)	•	•	•	•			•
	KRP928BB25 Προσαρμογέας διασύνδεσης για DIII-net	•	•	•	•	•		•
Φίλτρα	KAF970A46 Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου απατίτη χωρίς πλαίσιο		•	•		•	•	
	KAF057A41 Φίλτρο σωματιδίων αργύρου (φίλτρο ιόντων Ag) με πλαίσιο		•	•			•	
	KAF046A41 Κρηνηθρωτό αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα με πλαίσιο	•						
	KAF968A42 Κρηνηθρωτό αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα με πλαίσιο	•						
Λοιπά αξεσουάρ	Αντικλεπτική προστασία για τηλεχειριστήριο	KKF936A4	KKF910AA4	KKF910AA4		KKF936A4		KKF936A4
	Καλωδίωση για σύνδεση με την θύρα S21		EKRS21					



Perfera



FVXM-F



Stylish



FDXM-F9



4MXM-N




Πολυδιδαιρούμενα συστήματα κλιματισμού MULTI της Daikin

Χρησιμοποιώντας **μόνο μια εξωτερική μονάδα** για όλες τις εσωτερικές μονάδες σημαίνει:

- > Λιγότερος δεσμευμένος χώρος, λιγότερη οπτική όχληση, λιγότερος θόρυβος
- > Ευκολότερη εγκατάσταση, καλωδίωση και σωλήνωση και ευκολότερη συντήρηση
- > Χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, υψηλές επιδόσεις
- > Μεγαλύτερη ευελιξία. Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 5 εσωτερικών μονάδων διαφόρων τύπων

Απλά αυξήστε την άνεση με πολυδιδαιρούμενα συστήματα MULTI



May 2020



Η Daikin Hellas AE έχει λάβει την έγκριση του LRQA για το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001. Το πρότυπο ISO9001 αφορά τη διασφάλιση ποιότητας όσον αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη την κατασκευή καθώς επίσης και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν.



Το πρότυπο ISO14001 πιστοποιεί την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από το πιθανό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας καθώς και για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.



Οι μονάδες κλιματιστικών της Daikin πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.

Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Eurovent για Κλιματιστικά Μηχανήματα (AC), Ψύκτες με ψυκτικό υγρό (LCP) και Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες (Fan Coil, FC).

Τα πιστοποιημένα δεδομένα των πιστοποιημένων μοντέλων παρατίθενται στον Κατάλογο Eurovent. Οι μονάδες Multi είναι πιστοποιημένες από την Eurovent για συνδυασμό με έως 2 εσωτερικές μονάδες. Τα προϊόντα VRV και οι μονάδες FWD δεν συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης Eurovent.

Τα προϊόντα της DAIKIN διανέμονται από:



DAIKIN Hellas AE

Αγ. Κωνσταντίνου 50, 151 24, Μαρούσι

Τηλ.: 210 8761300, Fax: 210 8761400

www.daikin.gr



Αναζητήστε
τα προϊόντα
της Daikin στο
επίσημο δίκτυο
συνεργατών με
το ειδικό σήμα.

